


UNiversal-Spender

für reibemittelhaltige und fließfähige Handreiniger
mit Edelstahlpumpe, abschließbar,
für die Wandmontage, 2500 ml

UNiversal dispenser


for abrasive handcleansers and liquid soaps,
with stainless steel pump, lockable,
for wall mounting, 2500 ml

Länge: 45 cm
Breite: 20 cm
Tiefe: 14 cm






Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modification reserved

Montage-/Bedienungsanleitung · Instructions for use · Montage-/Bedienungsanleitung



Maße in mm (ca.)
Dimensions approx. in mm (approx.)



Abstände beachten.
Beiliegenden Befestigungssatz
verwenden.


Take notice of distances above and
below the dispenser.
Use fixing set enclosed.

Spender von oben auf den Wand-
halter aufschieben.

Put the dispenser on the bracket.


Gefüllte Flasche einsetzen und
Hebel einige Male betätigen, bis
der Spender dosiert.

Insert filled bottle and operate the
lever a few times until dosage is
delivered.




Verschlussplatte einsetzen.

insert the locking plate.




Kennzeichnungsclip einsetzen.

Press the marking clip into position.



Hygienische Bedienung mit
Ellenbogen.

The hygienic elbow operation.



Dosiermenge ist optimal einge-
stellt. Verstellung mit Kreuz-
schlitz-Schraubendreher möglich
durch je 1/8 Linksdrehung.

The optimized dosage is adjusted
ex works. Further adjustments can
be done to reduce dosage. Use
screw driver (cross no.1) and turn
1/8 counter clock wise.