



Ultra-High-Speed Pads für Glanzleistungen
Materialstärke 20 mm (+/- 3 mm), durchgearbeitet

Glit® Ultra-High-Speed polierte Pflegefilme sind besonders

- strapazierfähig
- widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und Wischmittel
- leicht zu reinigen
- trittsicher
- kostengünstig im Unterhalt und umweltverträglich

Glit® Ultra-High-Speed (UHS) Pad

| Artikel-Nr. | Ø Größe | Preis in Euro pro Stück |
|-------------|---------------|-------------------------|
| 602 - 6 | 6" = 152 mm | 2.74 |
| 602 - 8 | 8" = 203 mm | 3.96 |
| 602 - 10 | 10" = 254 mm | 4.28 |
| 602 - 11 | 11" = 280 mm | 4.88 |
| 602 - 12 | 12" = 305 mm | 5.14 |
| 602 - 13 | 13" = 330 mm | 5.80 |
| 602 - 14 | 14" = 356 mm | 7.14 |
| 602 - 15 | 15" = 381 mm | 8.08 |
| 602 - 16 | 16" = 406 mm | 8.62 |
| 602 - 17 | 17" = 432 mm | 9.70 |
| 602 - 18 | 18" = 457 mm | 10.80 |
| 602 - 19 | 19" = 483 mm | 11.88 |
| 602 - 20 | 20" = 508 mm | 12.96 |
| 602 - 21 | 21" = 533 mm | 13.72 |
| 602 - 22 | *22" = 559 mm | 14.86 |
| 602 - 23 | *23" = 584 mm | 15.94 |
| 602 - 24 | *24" = 610 mm | 17.26 |
| 602 - 27 | *27" = 686 mm | 27.60 |

Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. gesetzl. MwSt.

VE: 5 Stück im Karton/25 Stück = 1 Bund

VE: 2 Stück im Karton ab 27"

Glit® Pad-Empfehlungen für High-Speed geeignete Pflegefilme:

| | |
|---|------------------------|
| CORRID®OR, daily, crystal, Buzil® | Glit® Blue Ice™ |
| Canyon® Compact, Klarwischpflege, Dreiturm | Glit® Blue Ice™ |
| Gloss Xpress® plus, Gemstar-Laser, ECOLAB® | Glit® Blue Ice™ |
| Megla Pol, Tawip, Wipgo, Tana® | Glit® Blue Ice™ |
| Prisma, Profloor, Thermodur-diamant, Kiehl | Glit® Blue Ice™ |
| Schirocco®/Floortop®, Dr. Schnell | Glit® Blue Ice™ |
| TASKI omnispray, Diversey® | Glit® Blue Ice™ |
| TRIGOMAT®, Premium No.4, Kleen-Purgatis | Glit® Blue Ice™ |
| Wischpflege 2Care Wetrok® | Glit® Blue Ice™ |
| Saphir, Multifloor, Holste Profi | Glit® Blue Ice™ |
| CORRID®OR, brillant, Buzil® | Glit® Buckaroo™ |
| Gliz® metallic, Gemstar-Laser, ECOLAB® | Glit® Buckaroo™ |
| Longlife diamond, hospital, conductan, Tana® | Glit® Buckaroo™ |
| Megagloss®, Dr. Schnell | Glit® Buckaroo™ |

- **Lieferzeit und Preise von Sondergrößen* und speziellen Innenlöchern auf Anfrage!**





Ultra-High-Speed Pads für Glanzleistungen
Materialstärke 20 mm (+/- 3 mm)



Blue Ice™ 602 BLI*
Der „Super-Soft“ Pad für polierbare Polymer-Wischnpflegen und täglichen Poliereinsatz. Ideal für alle **Emulsionen!** Einsatz: 2-3 x pro Woche



CocoPad™ 602 CO*
Natürliche Kokos-Fette bieten Hochglanz auf weichen Pflegefilmen
Einsatz: 2-3 x pro Woche



Joey™ 602 JO*
Ideal für Glanz auf weichen Pflegefilmen durch spezielle Fasermischung
Einsatz: 2-3 x pro Woche



Jackeroo Lite™ 602 JL*
Außergewöhnlicher UHS-Pad mit Haaranteil für beste Reinigungs- und Glanzleistungen
Einsatz: 2-3 x pro Woche



Jackeroo™ 602 JA*
Mittlerer Haaranteil für gute Wärmeentwicklung – bringt beste Reinigungswirkung und exzellenten Glanz
Einsatz: 1-2 x pro Woche



Coral 600 C
Spray-Cleaner Pad, aggressiv gegen Schmutz mit hervorragender Reinigungs- und Polierwirkung
Einsatz: 1 x pro Woche



Champagne 602 CH*
Mit einer Gummierung beschichtet, radiert Absatzstriche weg und macht Pflegefilme durch Verdichtung strapazierfähig
Einsatz: 1-2 x pro Woche



Buckaroo™ 602 BU*
Hoher Haaranteil – hart, aggressiv gegen Schmutz und bringt Hochglanz zurück auf alle **Dispersionen!**
Einsatz: 1 x pro Woche

*Bitte **nicht** waschen!

*Bitte **nicht** waschen!

| Glit® Anwendungsempfehlungen | Blue Ice™ | CocoPad™ | Joey™ | Jackeroo Lite™ | Jackeroo™ | Coral Cleaner | Champagne | Buckaroo™ |
|---------------------------------------|-----------|----------|-------|----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| Drehzahl 2.000 bis 3.000 U/min | | | | | | | | |
| Pflegefilm weich | • | • | • | • | | | | |
| Pflegefilm mittelhart | | | | • | • | | • | • |
| Pflegefilm hart | | | | | • | | • | • |
| Drehzahl 1.500 bis 2.000 U/min | | | | | | | | |
| Pflegefilm weich | • | • | • | • | | | | |
| Pflegefilm mittelhart | | | | • | • | | • | • |
| Pflegefilm hart | | | | | • | | • | • |
| Drehzahl 1.200 bis 1.500 U/min | | | | | | | | |
| Pflegefilm weich | • | • | • | • | | • | | |
| Pflegefilm mittelhart | | | | • | • | • | | • |
| Pflegefilm hart | | | | | • | • | | • |
| Drehzahl 800 bis 1.200 U/min | | | | | | | | |
| Pflegefilm weich | • | • | • | • | | • | | |
| Pflegefilm mittelhart | | | | • | • | • | | • |
| Pflegefilm hart | | | | | • | • | | • |